

Methodenkarte



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUDENAT® AZID PLUS D 587

Anwendungsbereich:
Desinfektion



pH 0 - 0,5

<p>Verdünnung</p>	<p>100 - 500 ml / 10 l Wasser</p>		
<p>Geeignet für</p>	<p>Reinigung und Desinfektion im Nass-, Sanitär- und Schwimmbadbereich; Pflege- und Altenheime, Schulen, Kindergärten</p>	<p>Nicht geeignet für</p>	<p>Aluminium; Acrylglas; Lackierte Oberflächen; Säureempfindliches Emaille</p>
<p>Anwendung</p>	<p>Alle säurebeständige Materialien, Fußböden und Oberflächen; Urinale; Toiletten; Waschbecken; Keramische Fliesen</p>		
 <p>Problemlösung</p>	<p>Problem Fehler Voraussetzung</p>		<p>Lösung</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hinterlässt Streifen / Film auf der Oberfläche ▪ Niedrige / schwache Reinigungsleistung ▪ Keine Reinigungsleistung ▪ Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen, etc.) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gut mit klarem Wasser spülen ▪ Wähle Sanitärgrundreiniger z.B. Bucalex® G 460, Buz® Contracalc G 461 ▪ Wähle Problemlöser z.B. Buz® Mark Ex G 559, Buz® Point G 502, Buz® Metasoft G 507 ▪ Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | BUDENAT® AZID PLUS D 587

Anwendungsbereich:
Desinfektion



pH 0 - 0,5

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Bucasan® Trendy T 464	Keine Desinfektion	Tägliche Sanitär-Unterhaltsreinigung
Budenat® Intense D 443	pH 10, ohne Säure	Tägliche Desinfektionsreinigung